

## Asetusrenkas DIN 2250 C, Nimellis-mitan Ø: 126mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	484030 126
GTIN	2050001953025
Tuoteluokka	48B

### Kuvaus

**Malli:**

**Säätörenkaat** (asetusrenkaat) ensiluokkaista, karkaistua, päästettyä, hiottua ja hienoläpättyä tulkkiterästä. **Säätörenkasiin on merkitty tosimita.** Valmistajan toleranssi poraukselle on JS4.

**Käyttö:**

Yleiseen käyttöön, esim. mittauslaitteiden säätämiseen ja tarkastamiseen.

**Standardi:**

Nach **DIN 2250 C.**

**Huomautus:**

**Muut välikoot 320 mm:iin asti ovat helposti tilattavissa, esim. 484030, koko 82.**

### Tekninen kuvaus

Nimellismitta	126 mm
Toleranssialue	JS
Standardi	DIN 2250 C
Raaka-aine	tulkkiterästä
Reiän valmistustoleranssi	JS4

Laatu	4
Kalibrointi	L7
Tuotetyyppi	Asetusrengas

**Palvelut**

DAkS-kalibrointiAsetusrengas enimmäis-Ø 200 mm	028470 200
KalibrointiAsetusrengas enimmäis-Ø 500 mm	028400 500