

HOLEX®

Holkkiavainsarja 1/2", nelikulmainen 23 osaa, tyyppi: 6



Tilaustiedot

Tilausnumero	637817 6
GTIN	4045197219558
Tuoteluokka	62A

Kuvaus

Malli:

Väännin-/liitososat standardien **DIN 3122 / 3123 mukaiset; avainhylsy** standardin **DIN 3124 mukaiset**. Sisä- / ulkonelikulmat standardin **DIN 3120 mukaiset**. 6-kulmaisilla avainhylsyillä nro 642120.

Käyttö:

Ruuveille / muttereille gs_profil_6kant-einsatz M6 – M22.

Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, kromattu.

Toimituksen sisältö:

Hylsy: 17 kpl koot 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34 mm

T-väännin: 1 kpl 641320

Jatkokappaleet: 3 kpl nro 641020 koot 75; 130; 255

Murrosnivel: 1 kpl nro 641620

Räikkä: 1 kpl nro 640220

säilytys: teräspeltikotelo

Pituus: 445 mm

Leveys: 187 mm

Korkeus: 51 mm

Vääntönelikulma: 1/2 tuuma

Avaimen leveysalue 6-kulmaholkkiavain: 10–34 mm

Tekninen kuvaus

Irrotusprofiili	6-kulmainen holkkiavain
-----------------	-------------------------

Vääntönelikulma	1/2 tuuma
Osien määrä	23
Avainkoon mitat	metriset mitat
Avaimen leveysalue 6-kulmaholkkiavain	10-34 mm
Pakkaus	teräspeltikotelo
Pituus	445 mm
Leveys	187 mm
Korkeus	51 mm