

Garant**Pyörösahanterä, pinnoittamaton, Ø×paksuus: 125X3mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	179930 125X3
GTIN	4045197887115
Tuoteluokka	17C

Kuvaus**Malli:**

Kovametallimateriaali. Hammasmuoto ja hampaiden lukumäärä suunniteltu erityisesti teräksen työstöön. Soveltuu erityisesti myös teräkselle $< 1100 \text{ N/mm}^2$.

GARANT- kovametallihampainen pyörösahanterä erityisen syviin sahauksiin. Sahanterissä epätasainen jako hiljaisen käynnin takaamiseksi. Suosittelemme säteittäistä sisäänsyöttöä värinän minimoimiseksi ja työkalun käyttöiän kasvattamiseksi.

Tekninen kuvaus

Porauksen Ø	22 mm
Ø	125 mm
Paksuus	3 mm
Syöttö f_z teräksessä $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,025 mm
suurin työstösyvyys $a_{e \text{ max}}$	42 mm
HammaslukuZ	26

Yhteensopiva sovitin	179902 125
varustus	KM
Vääntöreikien kehä	31,5 mm
Vääntöreikien lukumäärä	5
Vääntöreikien Ø	4,4 mm
Pinnoitus	pinnoittamaton
Lastuava aine	KM
Sisäjähdytys	ei
Tuotetyyppi	Pyörösahanterä

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	150 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	125 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	110 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm ²	soveltuu	80 m/min	P
märkä enintään	soveltuu		