

Garant**Pyörösahanterä, pinnoittamaton, Ø×paksuus: 125X3mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	179925 125X3
GTIN	4045197887085
Tuoteluokka	17C

Kuvaus**Malli:**

GARANT- kovametallihampainen pyörösahanterä erityisen syviin sahauksiin. Sahanterissä epätasainen jako hiljaisen käynnin takaamiseksi. Suosittelemme säteittäistä sisäänsyöttöä värinän minimoimiseksi ja työkalun käyttöiän kasvattamiseksi. Kovametallimateriaali. Hammasmuoto ja hampaiden lukumäärä suunniteltu erityisesti alumiinin työstöön.

Tekninen kuvaus

Porauksen Ø	22 mm
Paksuus	3 mm
Ø	125 mm
Syöttö f_z alumiinissa, lyhytlastuinen	0,025 mm
suurin työstösyvyys $a_{e,max}$	42 mm
HammaslukuZ	16

Yhteensopiva sovitin	179902 125
varustus	KM
Vääntöreikien lukumäärä	5
Vääntöreikien kehä	31,5 mm
Vääntöreikien Ø	4,4 mm
Pinnoitus	pinnoittamaton
Lastuava aine	KM
Sisäjähdytys	ei
Tuotetyyppi	Pyörösahanterä

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	300 m/min	N
Alu > 10% Si	sopii rajoituksin	150 m/min	N
märkä enintään	soveltuu		
ilma	sopii rajoituksin		