

Garant**Pyörösahanterä, pinnoittamaton, Ø×paksuus: 100X3mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	179930 100X3
GTIN	4045197887108
Tuoteluokka	17C

Kuvaus**Malli:**

Kovametallimateriaali. Hammasmuoto ja hampaiden lukumäärä suunniteltu erityisesti teräksen työstöön. Soveltuu erityisesti myös teräkselle $< 1100 \text{ N/mm}^2$.

GARANT- kovametallihampainen pyörösahanterä erityisen syviin sahauksiin. Sahanterissä epätasainen jako hiljaisen käynnin takaamiseksi. Suosittelemme säteittäistä sisäänsyöttöä värinän minimoimiseksi ja työkalun käyttöiän kasvattamiseksi.

Tekninen kuvaus

Paksuus	3 mm
Porauksen Ø	16 mm
Ø	100 mm
Syöttö f_z teräksessä $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,02 mm
suurin työstösyvyys $a_{e \text{ max}}$	32 mm
HammaslukuZ	26

Yhteensopiva sovitin	179907 63; 80; 100
varustus	KM
Vääntöreikien Ø	4,4 mm
Vääntöreikien kehä	25,5 mm
Vääntöreikien lukumäärä	4
Pinnoitus	pinnoittamaton
Lastuava aine	KM
Sisäjähdytys	ei
Tuotetyyppi	Pyörösahanterä

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	150 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	125 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	110 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm ²	soveltuu	80 m/min	P
märkä enintään	soveltuu		