

Garant**Pyörösahanterä, pinnoittamaton, Ø×paksuus: 100X3mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	179925 100X3
GTIN	4045197887078
Tuoteluokka	17C

Kuvaus**Malli:**

GARANT- kovametallihampainen pyörösahanterä erityisen syviin sahauksiin. Sahanterissä epätasainen jako hiljaisen käynnin takaamiseksi. Suosittelemme säteittäistä sisäänsyöttöä värinän minimoimiseksi ja työkalun käyttöiän kasvattamiseksi. Kovametallimateriaali. Hammasmuoto ja hampaiden lukumäärä suunniteltu erityisesti alumiinin työstöön.

Tekninen kuvaus

Ø	100 mm
Porauksen Ø	16 mm
Paksuus	3 mm
Syöttö f_z alumiinissa, lyhytlastuinen	0,02 mm
suurin työstösyvyys $a_{e,max}$	32 mm
HammaslukuZ	16

Yhteensopiva sovitin	179907 63; 80; 100
varustus	KM
Vääntöreikien Ø	4,4 mm
Vääntöreikien kehä	25,5 mm
Vääntöreikien lukumäärä	4
Pinnoitus	pinnoittamaton
Lastuava aine	KM
Sisäjähdytys	ei
Tuotetyyppi	Pyörösahanterä

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	300 m/min	N
Alu > 10% Si	sopii rajoituksin	150 m/min	N
märkä enintään	soveltuu		
ilma	sopii rajoituksin		