



Silovalssaustyökalu G, MK3, Ø D: 38mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	291562 38
GTIN	4060491001135
Tuoteluokka	29F

Kuvaus

Malli:

Käyttö CNC-koneissa ja tavallisissa sorvaus-, jyrsintä- ja porakoneissa.

Portaaton µm-säätö (säätöalue -0,05 mm ... +0,1 mm).

Etu:

Erityisesti sarjatuotantoon. Maksimaalinen tuottavuus **syötöillä** 0,05 - 0,3 mm **rullaa kohti.**

Pinnanlaatu mahdollinen arvoon $R_z < 1 \mu\text{m}$ asti.

Automaattinen vapautus vedettäessä työkalu takaisin estää sileäksi valssattujen pintojen vahingoittumisen.

Käyttö:

- **Pintojen viimeistelyyn mekaanisesti.**
- **Kaikkien metallimateriaalien työstämiseen, vetolujuus enintään 1400 N/mm^2 ja kovuus enintään 45 HRC.**
- **Työstö myötäpäivään.**
- **Toleranssiluokkaan IT8 asti.**
- **Rei'ille, joiden Ø on enintään 49 mm.**

Huomautus:

Ø 10 mm alkaen saatavilla valinnaisesti myös sisäjähdytyksellä.

Tekninen kuvaus

Rullien lkm	8
Stalpeen	-0,05 / +0,1 mm
varren Ø D _s	35 mm
Nimellis-Ø D	38 mm
Hyötypituus L _N	162 mm

Ulkonema L _A	163 mm
Varren kiinnitystyyppi	MK3
Tuotetyyppi	Silovalssaustyökalu