



## Silovalssaustyökalu G, MK3, Ø D: 40mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	291562 40
GTIN	4060491001036
Tuoteluokka	29F

### Kuvaus

#### Malli:

Käyttö CNC-koneissa ja tavallisissa sorvaus-, jyrsintä- ja porakoneissa.

Portaaton µm-säätö (säätöalue -0,05 mm ... +0,1 mm).

#### Etu:

**Erityisesti sarjatuotantoon.** Maksimaalinen tuottavuus **syötöillä** 0,05 - 0,3 mm **rullaa kohti**.

Pinnanlaatu mahdollinen arvoon  $R_z < 1$  µm asti.

Automaattinen vapautus vedettäessä työkalu takaisin estää sileäksi valssattujen pintojen vahingoittumisen.

#### Käyttö:

- **Pintojen viimeistelyyn mekaanisesti.**
- **Kaikkien metallimateriaalien työstämiseen, vetolujuus enintään 1400 N/mm<sup>2</sup> ja kovuus enintään 45 HRC.**
- **Työstö myötöpäivään.**
- **Toleranssiluokkaan IT8 asti.**
- **Rei'ille, joiden Ø on enintään 49 mm.**

#### Huomautus:

Ø 10 mm alkaen saatavilla valinnaisesti myös sisäjähdytyksellä.

### Tekninen kuvaus

Stalpeen	-0,05 / +0,1 mm
Nimellis-Ø D	40 mm
Rullien lkm	8
varren Ø D <sub>s</sub>	35 mm
Hyötypituus L <sub>N</sub>	162 mm

Ulkonema L <sub>A</sub>	163 mm
Varren kiinnitystyyppi	MK3
Tuotetyyppi	Silovalssaustyökalu