

LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Kuppiharja Vaihtuva punontasuunta, INOX-lanka 0,50 mm, Harjan Ø D1×
kierre M: 65XM14mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	572205 65XM14
GTIN	4017359380130
Tuoteluokka	57L

Kuvaus**Malli:**

Suorista langoista **punotut**, kiinnitetty teräskeskistöön. **Erittäin voimakas harjausteho, hyvä kulumiskestävyys.**

Vaihtuva punontasuunta (myötä-/vastapäivään) parantaa tehoa vaikeissa harjaustöissä. Erittäin hyvä soveltuvuus käyttöön kulmissa ja reunoissa, tasainen käynti.

Käyttö:

Eryteisesti kulmahiomakoneiden kiinnitykseen.

Sisäkierre M14.

Tekninen kuvaus

Harjaosan pituus H ₁	20 mm
Tukiholkki	ei
Harjaksen paksuus	0,5 mm
Enimmäiskierrosluku	12500 min ⁻¹
Harjasten Ø D ₁	65 mm

kierre M	M14
Helamateriaali	INOX-lanka
Punos	Vaihtuva punontasuunta
Tuotetyyppi	Kuppiharja