

TAJIMA

Rullamitta W-Mag, magneettinen päätykoukku ja magneettipohja, nauhan pituus: 5 m



Tilaustiedot

Tilausnumero	462350 5
GTIN	4975364120366
Tuoteluokka	46R

Kuvaus

Malli:

Rullamitta W-Mag, magneettinen kotelon jalka ja magneettinen päätykoukku. Erittäin hyvä luettavuus. Mittanauhassa merkinnät molemmin puolin. Automaattinen takaisinkelaus ja nauhan lukitus. Vankka muovikotelo ja irrotettava vyöpidike.

Etu:

Helppo ja nopea kiinnitys kaikkiin metallipintoihin **päätykoukun tehokkaan magneetin ja kotelon magneettikiskon ansiosta**. Käyttö yhdellä kädellä.

Norma: EG II

Norm: EG II

Standardi: EG II

Norme: CE II

Szabvány: EG II

Norma: EG II

Nauhan leveys: 25 mm

Kotelon pituus: 105 mm

Kotelon leveys: 50 mm

Kotelon korkeus: 130 mm

Tekninen kuvaus

nauhan pituus	5 m
Kotelon korkeus	130 mm
Nauhan leveys	25 mm
Kotelon leveys	50 mm
Kotelon pituus	105 mm
Standardi	EG II
Kalibrointi	G1
Tuotetyyppi	Rullanauhamitta kotelossa, kuori ja kehys

Palvelut

Merkintä lasermerkinnät Tyyppi	018940
Kalibrointi Rullamitta Enimmäispituus 5/2 m	016140 5/2