

**PVC-teippi, Väri: YELLOW****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|----------------|
| Tilausnumero | 083636 YELLOW |
| GTIN | 50021200456621 |
| Tuoteluokka | 08M |

Kuvaus**Malli:**

3M™ 764i -teippiä voidaan käyttää ei-kriittisille käyttöalueille kuten esimerkiksi värimerkintöihin ja sitomiseen. Se on korroosionkestävä, joustava, hankauksenkestävä, taipuisa, helposti kiinnitettävä ja kosteudenkestävä.

3M™-väri- ja lattiamerkintäteipit sopivat optimaalisesti rakennusten huoltotöihin ja laitteistojen turvallisuuden parantamiseen. Värillisten PVC-teippien erikoisrakenne kestää naarmuja, kulumista, sääolosuhteita sekä useimpia kemikaaleja. Helppo käsitellä, erittäin mukautuva myös epätasaisilla pinnoilla.

Huomautus:

3M™-tuotteiden vähimmäissäilyvyysaika pätee noudatettaessa määritettyjä varastointiohjeita.

Liimamassa: luonnonkumi

Väri: keltainen

Pituus: 33 m

Leveys: 50 mm

Paksuus: 0,125 mm

Tekninen kuvaus

| | |
|---------|----------|
| Paksuus | 0,125 mm |
|---------|----------|

| | |
|-----------------------------|-------------------|
| Valmistajamerkintä | 764i |
| Leveys | 50 mm |
| Pituus | 33 m |
| Väri | keltainen |
| Rungon materiaali | PVC-kalvo |
| Liimamassa | luonnonkumi |
| Säilytyslämpötila | 20 - 23 °C |
| Lineri olemassa | ei |
| Venymiskyky | 180 % |
| Erytisominaisuus | mukautuva |
| Erytisominaisuus | kulumisenkestävä |
| Erytisominaisuus | kosteudenkestävä |
| Erytisominaisuus | korroosionkestävä |
| Teippityyppi | Yksisivuinen |
| lämmönkestävyys enintään | 29 °C |
| Kestävyys valmistuspäivästä | 12 kk |
| Vetolujuus | 2,28 N/mm |
| Liimausvoima teräksessä | 0,21 N/mm |
| Käyttö | Sulkeminen |
| Käyttö | Merkintä |
| Käyttö | Niputus |
| Varaston ilmankosteus | 50 - 60 % |
| Tuotetyyppi | Teippi |