

3M Scotch-Brite™

Bristle Disc Roloc™ Ø 75 mm, RD-ZB, Rakeisuus: 80**Tilaustiedot**

Tilausnumero	573515 80
GTIN	30048011643923
Tuoteluokka	53M

Kuvaus**Malli:**

Bristle-erikoispuhdistuslaikat ovat homogeenisiä hiomapäitä, erikoismuotoiltu keramiikkarae ja alumiinioksidin seos, **erittäin pitkä kestoikä. Erittäin joustava ja mukautuva.**

Käyttö:

Lähes kaikille materiaaleille työturvallisuuden ollessa huippuluokkaa. Ruosteen, liimajäämien, maalin, pintanaarmujen ja särmien poistoon. Häivytyksiin, viimeistelyyn, kiillottamiseen, puhdistamiseen ja purseenpoistoon.

Käyttö suora- ja pienkulmahiomakoneissa **Roloc™**-kiinnitysalustan nro 554090–554094 kanssa (kiinnitystuurnan Ø 6 mm tai M14-kiinnitys).

Huomautus:

Koko Roloc™-pikavaihtojärjestelmä, koot Ø 50 mm ja Ø 75 mm, alkaen nrosta 554005.

Hioma-aineen lyhenne: Keramiikka

Väri: keltainen

Enimmäiskierrosluku: 18000 min⁻¹

Tekninen kuvaus

Rakeisuus	80
Väri	keltainen
Enimmäiskierrosluku	18000 min ⁻¹

Hioma-aineen lyhenne	Keramiikka
Tuotenimen määrite	RD-ZB
Valmistajamerkintä	RD-ZB
Tuotetyyppi	Kuppiharja

Tarvikkeet

Kumilautaslaikka, varren Ø 6 mm keskikova Ulko-Ø 75 mm	554093 75
Muovinenaluslaikka, varren Ø 6 mm Ulko-Ø 75 mm	554090 75
Kumilautaslaikka, varren Ø 6 mm kova Ulko-Ø 75 mm	554089 75
Kumialuslaikka M14-kiinnitys kova ulko-Ø 75 mm	554088 75
Kumialuslaikka M14-kiinnitys kova Ulko-Ø 75 mm	554094 75
Kumilautaslaikka, varren Ø 6 mm keskikova Ulko-Ø 75 mm	554092 75
Kumilautaslaikka, varren Ø 6 mm pehmeä Ulko-Ø 75 mm	554091 75