

3M Scotch-Brite™

Bristle-Brush tyyppi C Ø 76 mm Varren Ø 6 mm, BB-ZS, Rakeisuus: 120**Tilaustiedot**

Tilausnumero	573550 120
GTIN	54046719316361
Tuoteluokka	53M

Kuvaus**Malli:**

Valetut erikoispuhdistusharjat ovat homogeenisia hiomapäitä, joissa käytetään tarkkaan muotoillun keramiikkarakkeen ja alumiinioksidin seosta, ja joiden **käyttöikä on poikkeuksellisen pitkä. Erittäin joustava ja mukautuva.**

Säteittäinen Bristle-Brush koostuu yksittäissegmenteistä (leveys n. 1,6 mm).

Kiinnitystuurna (**varren Ø 6 mm**), segmentoitu, valettu.

Taivutetut harjakset (tyyppi C) **profiloitujen pintojen työstöön.**

Käyttö:

Huomioi pyörimissuunta.

Sopii suorahiomakoneisiin tai joustaviin akseleihin ilman lisävarusteita.

Lähes kaikille materiaaleille työturvallisuuden ollessa huippuluokkaa. Ruosteen, liimajäämien, maalin, pintanaarmujen ja särmiä poistoon. Häivytyksiin, viimeistelyyn, kiillottamiseen, puhdistamiseen ja purseenpoistoon.

Tekninen kuvaus

Rakeisuus	120
Väri	valkoinen

Harjasten $\varnothing D_1$	76 mm
Enimmäiskierrosluku	10000 min ⁻¹
Harjan leveys	10 mm
varren $\varnothing D_s$	6 mm
Hioma-aineen lyhenne	Keramiikka
Tuotenimen määrite	BB-ZS
Valmistajamerkintä	BB-ZS
Tuotetyyppi	Pyöröharja