

Mahr**Digitaalinen kaarimikrometri IP65, Mittausalue: 0-25mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	421315 0-25
GTIN	4059192058395
Tuoteluokka	43A

Kuvaus**Malli:**

Innovatiivinen kaarimikrometri, hyvän erottelukyvyn näyttö, **numeroiden koko 10 mm**. Kätevä HOLD-toiminto, jolla mittausarvo voidaan pysäyttää helpon lukemisen varmistamiseksi. Mittauskara karkaistu ja hiottu. Mittauspinnat kovametallia. Ulkoneva räikkä, jossa pikakäyttö. Maalattu, lämpöeristetty teräskaari. Suhteellisen ja absoluuttisen mittaustavan vaihto. Nollaus kaikissa asennoissa. REFERENCE-mittausjärjestelmä tallentaa ja säilyttää asetetun nolla-asennon myös uudelleen kytkemisen jälkeen. Lukitustoiminto estää käyttönäppäinten tahattomasta painamisesta aiheutuvat mittavirheet.

Toiminto:

IP65: Suojaus kaikista suunnista tulevalta vesisuihkulta ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

Toimituksen sisältö:

Mukana 1 paristo nro 081560, koko CR2032, 1 säätömitta alk. koosta 25-50.

Tekninen kuvaus

Kierteen nousu	0,5 mm
Lukema	0,001 mm
Kalibrointi	B1
Karan Ø	6,5 mm
Lukema	0,00005 tuuma
Mittausalue	0 - 25 mm

virheraja	2 µm
Sisältyvien paristojen lukumäärä	1
Tuotenro, paristot/akut	081560 CR2032
IP-suojausluokka	IP 65
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Standardi	Tehdasnormi
Lukema valittavissa	mm/tuumaa
Mittausarvon varmistus	MAHR Reference-Lock -järjestelmä
mittaustekniikka	digitaalinen
Pakkaus	kestävä rasia
Tuotetyyppi	Kaarimikrometri

Palvelut

DAkS-kalibrointiKaarimikrometri ilman säätömittaa enimmäismittausalue 100 mm	022010 100
KalibrointiKaarimikrometri ilman säätömittaa enimmäismittausalue 25 mm	022000 25

Tarvikkeet

Nappiparisto / erikoisparisto paristotyyppi CR2032	081560 CR2032
--	---------------