

**Kroeplin**  
Längenmesstechnik**Ulkopikamittauslaite, digitaalinen, Mittausalue: 0-15mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	438990 0-15
GTIN	2050001918987
Tuoteluokka	46Q

**Kuvaus**

Malli:

Kiinteä ja liikkuva mittausvarsi, joissa KM-mittauskuulapäät. Absoluuttisen arvon digitaalinäyttö. Syöttämällä esiasetusarvot voidaan määrittää poikkeamat mistä tahansa arvosta lähtien.

Toiminto:

IP67: Suojaus tilapäiseltä upottamiselta veteen ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

Toimituksen sisältö:

Mukana latausalusta, liitäntätarvikkeet ja käyttöohje.

Erikoistarvike:

Tiedonsiirtokaapeliadapteri nro 498954 koko A3, tiedonsiirtokaapeli nro 497440, langaton adapteri nro 498954 koko A4.

**Tekninen kuvaus**

Toistotarkkuus	0,005 mm
Mittauskontaktin pituus ylhäällä Hb	17 mm
Mittausvoima	1,3 - 1,5 N
virheraja	±0,010 mm
KM-kärkikuulan Ø	1,5 mm
Mittauskontaktin pituus alhaalla Hf	17 mm

Mittausalue	0 - 15 mm
Anturivarren enimmäispituus L (mittaussyvyys)	45 mm
uran pienin leveys	2,5 mm
Uran suurin syvyys	15 mm
Sisältyvien akkujen lukumäärä	1
Akkutyyppe	Litiumioni
IP-suojausluokka	IP 67
Energiansyöttö	Akkukäyttöinen
Lukema vaihdeltavissa	0,001 mm
Lukema vaihdeltavissa	0,002 mm
Lukema vaihdeltavissa	0,005 mm
Lukema vaihdeltavissa	0,01 mm
Standardi	Tehdasnormi
Lukema valittavissa	mm/tuumaa
Liitäntä	USB-liitäntä.
Liitäntä	Digimatic-liitäntä
Liitäntä	Bluetooth-liitäntä
Mittausarvon varmistus	yksi nollausasetus
mittaustekniikka	digitaalinen
Kalibrointi	C7
Tuotetyyppi	Ulkopikamittauslaite

## Palvelut

DAkkS-kalibrointiUlko-/sisäpikamittauslaitteet Tyyppi S	023460 S
KalibrointiUlko-/sisäpikamittauslaitteet Tyyppi S	023450 S

## Tarvikkeet

Liitäntäkaapeli, Tyyppi: D2	497440 D2
Liitäntäsovitin, Tyyppi: A4	498954 A4

Multi-vastaanotin-/näppäimistöliitäntä USB	498975
Liitäntäkaapeli, Tyyppi: USB2	497440 USB2
Liitäntäsovitin, Tyyppi: A3	498954 A3
Liitäntäkaapeli, Tyyppi: D1	497440 D1
Vastaanotin-/näppäimistöliitäntä USB	498965