

Kroepelin
Längenmesstechnik**Sisäpikamittauslaite, digitaalinen, Mittausalue: 2,5-12,5mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	438995 2,5-12,5
GTIN	2050001919304
Tuoteluokka	46Q

Kuvaus**Malli:**

Kiinteä ja liikkuva mittausvarsi, joissa KM-mittauskuulapäät. Absoluuttisen arvon digitaalinäyttö. Syöttämällä esiasetusarvot voidaan määrittää poikkeamat mistä tahansa arvosta lähtien.

Toiminto:

IP67: Suojaus tilapäiseltä upottamiselta veteen ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

Toimituksen sisältö:

Mukana latausalusta, liitäntätarvikkeet ja käyttöohje.

Erikoistarvike:

Tiedonsiirtokaapeliadapteri nro 498954 koko A3, tiedonsiirtokaapeli nro 497440, langaton adapteri nro 498954 koko A4.

Tekninen kuvaus

Mittausvoima	0,8 - 1,3 N
Uran suurin syvyys	0,7 mm
Terän säde	0,12 mm
uran pienin leveys	0,6 mm
Toistotarkkuus	0,005 mm
virheraja	±0,010 mm

Anturivarren enimmäispituus L (mittaussyvyys)	12 mm
Mittauskontaktin pituus ylhäällä Hb	0,9 mm
Mittauskontaktin pituus alhaalla Hf	0,9 mm
Akkutyyppe	Litiumioni
Sisältyvien akkujen lukumäärä	1
IP-suojaluokka	IP 67
Energiansyöttö	Akkukäyttöinen
Lukema vaihdeltavissa	0,001 mm
Lukema vaihdeltavissa	0,002 mm
Lukema vaihdeltavissa	0,005 mm
Lukema vaihdeltavissa	0,01 mm
Standardi	Tehdasnormi
Lukema valittavissa	mm/tuumaa
Liitäntä	Bluetooth-liitäntä
Liitäntä	Digimatic-liitäntä
Liitäntä	USB-liitäntä.
Mittausarvon varmistus	yksi nollausasetus
mittaustekniikka	digitaalinen
Kalibrointi	C7
Tuotetyyppi	Sisäpikamittauslaitteet

Palvelut

DAkkS-kalibrointiUlko-/sisäpikamittauslaitteet Tyyppi S	023460 S
KalibrointiUlko-/sisäpikamittauslaitteet Tyyppi S	023450 S

Tarvikkeet

Liitäntäkaapeli, Tyyppi: USB2	497440 USB2
Liitäntäsovitin, Tyyppi: A3	498954 A3
Liitäntäkaapeli, Tyyppi: D2	497440 D2

Vastaanotin-/näppäimistöliitäntä USB	498965
Liitäntäkaapeli, Tyyppi: D1	497440 D1
Multi-vastaanotin-/näppäimistöliitäntä USB	498975
Liitäntäsovitin, Tyyppi: A4	498954 A4