

Kroepelin
Längenmesstechnik**Sisäpikamittauslaite, digitaalinen, Mittausalue: 5-20mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	438995 5-20
GTIN	2050001919311
Tuoteluokka	46Q

Kuvaus**Malli:**

Kiinteä ja liikkuva mittausvarsi, joissa KM-mittauskuulapää. Absoluuttisen arvon digitaalinäyttö. Syöttämällä esiasetusarvot voidaan määrittää poikkeamat mistä tahansa arvosta lähtien.

Toiminto:

IP67: Suojaus tilapäiseltä upottamiselta veteen ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

Toimituksen sisältö:

Mukana latausalusta, liitäntätarvikkeet ja käyttöohje.

Erikoistarvike:

Tiedonsiirtokaapeliadapteri nro 498954 koko A3, tiedonsiirtokaapeli nro 497440, langaton adapteri nro 498954 koko A4.

Tekninen kuvaus

KM-kärkikuulan Ø	0,6 mm
Anturivarren enimmäispituus L (mittaussyvyys)	44 mm
uran pienin leveys	0,8 mm
Uran suurin syvyys	2,2 mm
Mittausvoima	0,8 - 1,3 N
Toistotarkkuus	0,005 mm

virheraja	±0,010 mm
Mittauskontaktin pituus ylhäällä Hb	2,2 mm
Mittauskontaktin pituus alhaalla Hf	2,2 mm
Sisältyvien akkujen lukumäärä	1
Akkutyyppe	Litiumioni
IP-suojaluokka	IP 67
Energiansyöttö	Akkukäyttöinen
Lukema vaihdeltavissa	0,001 mm
Lukema vaihdeltavissa	0,002 mm
Lukema vaihdeltavissa	0,005 mm
Lukema vaihdeltavissa	0,01 mm
Standardi	Tehdasnormi
Lukema valittavissa	mm/tuumaa
Liitäntä	Bluetooth-liitäntä
Liitäntä	Digimatic-liitäntä
Liitäntä	USB-liitäntä.
Mittausarvon varmistus	yksi nollausasetus
mittaustekniikka	digitaalinen
Kalibrointi	C7
Tuotetyyppi	Sisäpikamittauslaitteet

Palvelut

DAkkS-kalibrointiUlko-/sisäpikamittauslaitteet Tyyppi S	023460 S
KalibrointiUlko-/sisäpikamittauslaitteet Tyyppi S	023450 S

Tarvikkeet

Vastaanotin-/näppäimistöliitäntä USB	498965
Multi-vastaanotin-/näppäimistöliitäntä USB	498975
Liitäntäkaapeli, Tyyppi: D1	497440 D1

Liitännäsovitin, Tyyppi: A3	498954 A3
Liitännäkaapeli, Tyyppi: USB2	497440 USB2
Liitännäsovitin, Tyyppi: A4	498954 A4
Liitännäkaapeli, Tyyppi: D2	497440 D2