

**Kroepelin**  
Längenmesstechnik**Sisäpikamittauslaite, digitaalinen, Mittausalue: 10-25mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	438995 10-25
GTIN	2050001919328
Tuoteluokka	46Q

**Kuvaus****Malli:**

Kiinteä ja liikkuva mittausvarsi, joissa KM-mittauskuulapää. Absoluuttisen arvon digitaalinäyttö. Syöttämällä esiasetusarvot voidaan määrittää poikkeamat mistä tahansa arvosta lähtien.

**Toiminto:**

IP67: Suojaus tilapäiseltä upottamiselta veteen ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

**Toimituksen sisältö:**

Mukana latausalusta, liitäntätarvikkeet ja käyttöohje.

**Erikoistarvike:**

Tiedonsiirtokaapeliadapteri nro 498954 koko A3, tiedonsiirtokaapeli nro 497440, langaton adapteri nro 498954 koko A4.

**Tekninen kuvaus**

uran pienin leveys	1,5 mm
virheraja	±0,010 mm
Uran suurin syvyys	4 mm
Mittausvoima	0,8 - 1,3 N
Toistotarkkuus	0,005 mm
KM-kärkikuulan Ø	1 mm

Anturivarren enimmäispituus L (mittaussyvyys)	46 mm
Mittauskontaktin pituus ylhäällä Hb	4,4 mm
Mittauskontaktin pituus alhaalla Hf	4,4 mm
Sisältyvien akkujen lukumäärä	1
Akkutyyppe	Litiumioni
IP-suojaluokka	IP 67
Energiansyöttö	Akkukäyttöinen
Lukema vaihdeltavissa	0,001 mm
Lukema vaihdeltavissa	0,002 mm
Lukema vaihdeltavissa	0,005 mm
Lukema vaihdeltavissa	0,01 mm
Standardi	Tehdasnormi
Lukema valittavissa	mm/tuumaa
Liitäntä	Bluetooth-liitäntä
Liitäntä	Digimatic-liitäntä
Liitäntä	USB-liitäntä.
Mittausarvon varmistus	yksi nollausasetus
mittaustekniikka	digitaalinen
Kalibrointi	C7
Tuotetyyppi	Sisäpikamittauslaitteet

## Palvelut

KalibrointiUlko-/sisäpikamittauslaitteet Tyyppi S	023450 S
DAkkS-kalibrointiUlko-/sisäpikamittauslaitteet Tyyppi S	023460 S

## Tarvikkeet

Vastaanotin-/näppäimistöliitäntä USB	498965
Liitäntäkaapeli, Tyyppi: USB2	497440 USB2
Liitäntäsovitin, Tyyppi: A4	498954 A4

Multi-vastaanotin-/näppäimistöliitäntä USB	498975
Liitäntäkaapeli, Tyyppi: D1	497440 D1
Liitäntäkaapeli, Tyyppi: D2	497440 D2
Liitäntäsovitin, Tyyppi: A3	498954 A3