

**LESSMANN®**  
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Varrelliset pyöröharjat INOX-lanka 0,30 mm, Harjan Ø D1× harjaosan leveys L1: 80X18mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	574200 80X18
GTIN	4017359268469
Tuoteluokka	57L

**Kuvaus****Malli:**

Aallotetut erikoislankalaadut, **varren Ø 6 mm.**

**Käyttö:**

Käsihiomakoneisiin, koneisiin, joissa on taipuisa akseli, tai käsiporakoneisiin -pintakäsittely, esim. ruosteen ja hilseen poisto, puhdistus. Harjausteho moninkertaistuu kierrosluvun kasvaessa. Ruosteen- ja hilseenpoistoon sekä puhdistamiseen.

**Tekninen kuvaus**

Harjaksen paksuus	0,3 mm
Harjaosan pituus H <sub>1</sub>	20 mm
Harjasten Ø D <sub>1</sub>	80 mm
Enimmäiskierrosluku	15000 min <sup>-1</sup>
Harjan leveys	18 mm
Harjaosan leveys L <sub>1</sub>	18 mm

varren Ø D <sub>s</sub>	6 mm
Helamateriaali	INOX-lanka
Punos	Aaltomainen
Tuotetyyppi	Pyöröharja