

Speedglas™**Automaattihitsausnaamio, puhallinhengityssuojain 3M™ Speedglas™ 9100 G5-01-VC ja Adflo™, tyyppi:****Tilaustiedot**

Tilausnumero	097917
GTIN	4046719800698
Tuoteluokka	040

Kuvaus**Malli:**

Yhdistetty huipputehokas 3M™ Speedglas™ **-hitsausmaski G5-01** ja **puhaltimella varustettu Adflo™ -hengityssuojain** huolehtivat jatkuvasta hengityssuojauksesta ja joustavasta näkösuojauksesta ja mahdollistavat miellyttävän hitsauksen. Automaattisessa hitsausmaskissa on **Flip-Up-mekanismi**, jonka ansiosta vaihtaminen kirkkaan suojalasin ja hitsaussuodattimen välillä on mahdollista kätevästi ilman, että maskin joutuu ottamaan pois. Hengityssuojaus on näin toiminnassa myös ennako- ja jälkitöissä, kun suodatin on käännetty ylös, ja mahdollistaa samalla sekä hyvän että suojatun näkyvyyden työkappaleeseen esim. hiontatöissä. Uusi muunneltava väriteknologia 3M™ Speedglas™ **Variable Color Technology** mahdollistaa entistäkin paremman hitsauskylvyn näkyvyyden ja valvonnan. Tummassa asetuksessa voidaan valita tavallinen, kylmä tai lämmin värisävy. Uusi ilmakehänjärjestelmä tarjoaa käyttöön kolme vaihtoehtoa ilmavirran yksilölliseen suuntaamiseen, ja se on mahdollista myös hitsauksen aikana.

Tummat suojausasteet: 5, 8 – 14.

Kirkkausaste: 3. Li-ioniparisto (käyttöikä 1 500 tuntia).

Varaparisto: nro 081560 CR2032.

Hitsaussuodattimen näkökenttä: 73 × 109 mm.

Standardi:

EN 175:B; EN 379; EN 166:BT; EN 12941

Toimituksen sisältö:

Huipputehokas 3M™ Speedglas™ -hitsausmaski G5-01, jonka varusteena on automaattinen hitsaussuodatin G5-01VC, 3M™ Adflo™ High Altitude -puhallinyksikkö nro 097900, suurtehoparisto, 3 hitsauspantaa nro 098004: pehmeä puuvilla, frotee ja nahka, kaksi sisäpuolen etulasia 098002 ja neljä ulkopuolen etulasia 097930, visiirilasi, ilmaletku, kasvotiiviste ja säilytyslaukku.

kytkentäaika vaaleasta tummaan: 0,1 ms

kytkentäaika tummasta vaaleaan: 40 - 1300 ms

Luokitus EN 379 mukaan: 1 / 1 / 1 / 2

Tekninen kuvaus

Luokitus EN 379 mukaan	1 / 1 / 1 / 2
kytkentäaika tummasta vaaleaan	40 - 1300 ms
kytkentäaika vaaleasta tummaan	0,1 ms
Tuotenro, paristot/akut	081560 CR2032
Sisältyvien paristojen lukumäärä	1
Virtalähde	Paristokäyttöinen
Tuotetyyppi	Hitsaajan suojamaski