

Välimitalliset mittatulkit ilman kulutusylimittaa, Tyyppi: A



Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 484027 A |
| GTIN | 2050001952561 |
| Tuoteluokka | 48B |

Kuvaus

Malli:

Mittarunko ensiluokkaista, karkaistua, päästettyä, hiottua ja läpättyä tulkkiterästä. Mittatulkit valmistetaan ilman menopuolen kulutuslisää.

Huomautus:

- **Ilmoita tarkka nimellismittan \varnothing toleranssientän (A-ZC) ja laadun (6–13) tai lukuarvoisen toleranssin (\pm) kanssa.**
- **Välimitatulkkit ovat vain tappitulkkeja desimaalimitoilla!**

Kokomerkinän tyyppi kuvaa nimellismittaa millimetreinä (mm).

Tyyppi A = 2 – 2,999

Tyyppi B = 3 – 10

Tyyppi C = 10,001 – 14

Tyyppi D = 14,001 – 18

Tyyppi E = 18,001 – 24

Tyyppi F = 24,001 – 30

Tyyppi G = 30,001 – 40

Tyyppi H = 40,001 – 50

Tyyppi I = 50,001 – 60

Tyyppi J = 60,001 – 90

Tyyppi K = 90,001 – 99,999

Tekninen kuvaus

| | |
|----------------|---|
| Toleranssialue | A |
| Toleranssialue | G |
| Toleranssialue | H |

| | |
|----------------|-------------------|
| Toleranssialue | iskuteho |
| Toleranssialue | K |
| Toleranssialue | M |
| Toleranssialue | N |
| Toleranssialue | P |
| Toleranssialue | R |
| Toleranssialue | S |
| Toleranssialue | B |
| Toleranssialue | S |
| Toleranssialue | U |
| Toleranssialue | V |
| Toleranssialue | X |
| Toleranssialue | Y |
| Toleranssialue | Z |
| Toleranssialue | ZA |
| Toleranssialue | C |
| Toleranssialue | D |
| Toleranssialue | E |
| Toleranssialue | F |
| Toleranssialue | JS |
| Toleranssialue | CD |
| Toleranssialue | EF |
| Toleranssialue | FG |
| Toleranssialue | ZC |
| Toleranssialue | ZB |
| Standardi | DIN 7164 |
| Standardi | DIN EN ISO 1938-1 |
| Standardi | DIN 2245-1 |
| Laatu | 8 |

| | |
|---------------|-------------------|
| Laatu | 9 |
| Laatu | 6 |
| Laatu | 11 |
| Laatu | 13 |
| Laatu | 7 |
| Laatu | 12 |
| Laatu | 10 |
| Nimellismitta | 2 - 2,999 mm |
| Tulkkityyppi | vastaanottotulkki |
| Kalibrointi | L6 |
| Tuotetyyppi | Tappitulkki |

Palvelut

| | |
|--|-----------|
| DAkS-kalibrointiTappitulkki enimmäis-Ø 60 mm | 028340 60 |
| KalibrointiTappitulkki enimmäis-Ø 20 mm | 028300 20 |