

HOLEX**Yleispihdit vanadiinia, kiiltävät, 2-komponenttikahvankuoret,
Kokonaispituus: 180mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	702995 180
GTIN	4045197887320
Tuoteluokka	72B

Kuvaus**Malli:**

Hammastetut tartuntaleuat. Terät on lisäksi induktiokarkaistu (noin 64 HRC); soveltuu myös pianolangalle.

Pihdit kiiltävät, kahvoissa 2-komponenttiset kahvankuoret.

Standardi:**DIN ISO 5746****Raaka-aine:**

Kromivanadiiniterästä, muottiintaottu.

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus	180 mm
Katkaisukyky: kova lanka - Ø enint.	2,2 mm
Katkaisukyky: pianolanka - Ø enint.	1,8 mm
Standardi	DIN ISO 5746
Leuan ominaisuus	sisäpuolinen hammastus
Kahva	Monikomponenttinen kuori
Valmistusmenetelmä	Induktiokarkaistut terät (n. 64 HRC), muottiintaottu pihtirunko.
Raaka-aine	kromivanadiiniterästä

Pinta	kiiltävä
kipinöimätön	ei
Tuotetyyppi	Monitoimipihdit