

## Välimitalliset mittatulkit ilman kulutusylimittaa, Tyyppi: J



### Tilaustiedot

Tilausnumero	484027 J
GTIN	2050001952653
Tuoteluokka	48B

### Kuvaus

#### Malli:

Mittarunko ensiluokkaista, karkaistua, päästettyä, hiottua ja läpättyä tulkkiterästä. Mittatulkit valmistetaan ilman menopuolen kulutuslisää.

#### Huomautus:

- **Ilmoita tarkka nimellismittan  $\varnothing$  toleranssikentän (A-ZC) ja laadun (6–13) tai lukuarvoisen toleranssin ( $\pm$ ) kanssa.**
- **Välimitatulkkit ovat vain tappitulkkeja desimaalimitoilla!**

Kokomerkinän tyyppi kuvaa nimellismittaa millimetreinä (mm).

Tyyppi A = 2 – 2,999

Tyyppi B = 3 – 10

Tyyppi C = 10,001 – 14

Tyyppi D = 14,001 – 18

Tyyppi E = 18,001 – 24

Tyyppi F = 24,001 – 30

Tyyppi G = 30,001 – 40

Tyyppi H = 40,001 – 50

Tyyppi I = 50,001 – 60

Tyyppi J = 60,001 – 90

Tyyppi K = 90,001 – 99,999

### Tekninen kuvaus

Toleranssialue	A
Toleranssialue	G
Toleranssialue	H

Toleranssialue	iskuteho
Toleranssialue	K
Toleranssialue	M
Toleranssialue	N
Toleranssialue	P
Toleranssialue	R
Toleranssialue	S
Toleranssialue	B
Toleranssialue	S
Toleranssialue	U
Toleranssialue	V
Toleranssialue	X
Toleranssialue	Y
Toleranssialue	Z
Toleranssialue	ZA
Toleranssialue	C
Toleranssialue	D
Toleranssialue	E
Toleranssialue	F
Toleranssialue	JS
Toleranssialue	CD
Toleranssialue	EF
Toleranssialue	FG
Toleranssialue	ZB
Toleranssialue	ZC
Standardi	DIN 7164
Standardi	DIN EN ISO 1938-1
Standardi	DIN 2245-1
Laatu	10

Laatu	7
Laatu	9
Laatu	12
Laatu	6
Laatu	8
Laatu	11
Laatu	13
Tulkkityyppi	vastaanottotulkki
Nimellismitta	60,001 - 90 mm
Kalibrointi	L6
Tuotetyyppi	Tappitulkki

## Palvelut

KalibrointiTappitulkki enimmäis-Ø 200 mm	028300 200
DAkS-kalibrointiTappitulkki enimmäis-Ø 200 mm	028340 200