

**Kärkipihdit – suorat, sileät, tartuntakahvat, Kokonaispituus: 160mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	713195 160
GTIN	4045197887382
Tuoteluokka	72B

**Kuvaus****Malli:**

Erikoispitkät, soikeakärkiset leuat. Terät induktiokarkaistu (n. 61 HRC), soveltuvat koville ja pehmeille langoille. Leuat sisäpuolelta karhennetut.

Pihdit kiiltävät, kahvoissa 2-komponenttiset kahvankuoret.

**Standardi:****DIN ISO 5745****Raaka-aine:**

Kromivanadiiniterästä, muottiintaottu ja öljykarkaistu.

**Tekninen kuvaus**

Leuan pituus	50 mm
Kahva	Monikomponenttinen kuori
Kokonaispituus	160 mm
Kitamuoto	soikeakärkiset, suorat
Standardi	DIN ISO 5745
Leuan ominaisuus	Induktiokarkaistut terät (n. 60 HRC)
Leukojen malli	sisäpinta karhennettu
Raaka-aine	kromivanadiiniterästä
Pinta	kiiltävä

Tuotetyyppi

Monitoimipihdit