

HOLEX**Sivuleikkuri, kiiltävä, kahvoissa kuoret, Kokonaispituus: 180mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	723395 180
GTIN	4045197887436
Tuoteluokka	72B

Kuvaus**Malli:**

Lujatekoinen pää, jossa lisäksi induktiokarkaistut terät (n. 64 HRC). Levennetty nivel. Hyvä leikkuukyky ihanteellisen voimansiirtosuhteen ansiosta. Pihdit kiiltävät, kahvoissa 2-komponenttiset kahvankuoret.

Käyttö:

Kaikille johdoille (pitkä käyttöikä myös kovempien johtojen kanssa). Kestää jatkuvaa, raskasta rasitusta.

Standardi:**DIN ISO 5749****Raaka-aine:**

Kromivanadiiniterästä, muottiintaottu ja öljykarkaistu.

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus	180 mm
Leikkuukyky: pianolanka - Ø enint.	2,2 mm
Leikkuukyky: pehmeä lanka - Ø enint.	3,8 mm
Leikkuukyky: kova lanka - Ø enint.	2,7 mm
Standardi	DIN ISO 5749
Kahva	Monikomponenttinen kuori
Valmistusmenetelmä	muottiintaottu, öljykarkaistu
Raaka-aine	kromivanadiiniterästä

Pinta	kiiltävä
Tuotetyyppi	Leikkuupihdit