

HOLEX**Sivuleikkuri, kiiltävä, kahvoissa kuoret, Kokonaispituus: 200mm****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 723395 200 |
| GTIN | 4045197887443 |
| Tuoteluokka | 72B |

Kuvaus**Malli:**

Lujatekoinen pää, jossa lisäksi induktiokarkaistut terät (n. 64 HRC). Levennetty nivel. Hyvä leikkuukyky ihanteellisen voimansiirtosuhteen ansiosta.

Pihdit kiiltävät, kahvoissa 2-komponenttiset kahvankuoret.

Käyttö:

Kaikille johdoille (pitkä käyttöikä myös kovempien johtojen kanssa). Kestää jatkuvaa, raskasta rasiusta.

Standardi:

DIN ISO 5749

Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, muottiintaottu ja öljykarkaistu.

Tekninen kuvaus

| | |
|--------------------------------------|-------------------------------|
| Leikkuukyky: pianolanka - Ø enint. | 2,5 mm |
| Kokonaispituus | 200 mm |
| Leikkuukyky: kova lanka - Ø enint. | 3 mm |
| Leikkuukyky: pehmeä lanka - Ø enint. | 4,2 mm |
| Standardi | DIN ISO 5749 |
| Kahva | Monikomponenttinen kuori |
| Valmistusmenetelmä | muottiintaottu, öljykarkaistu |
| Raaka-aine | kromivanadiiniterästä |

| | |
|-------------|---------------|
| Pinta | kiiltävä |
| Tuotetyyppi | Leikkuupihdit |