



Linjapihdit VDE-eristys, Kokonaispituus: 180mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	701852 180
GTIN	4045197887481
Tuoteluokka	72B

Kuvaus

Malli:

Kromivanadiiniteräs. Hammastetut tartuntaleuat. Terät on lisäksi induktiokarkaistu (noin 64 HRC); soveltuu myös pianolangalle. **Työskentelyyn jännitteen ollessa korkeintaan 1000 V standardien DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 mukaisesti.**

Pihdit kiiltävät, kahvoissa 2-komponenttiset kahvankuoret.

Standardi:

DIN ISO 5746

Tekninen kuvaus

Katkaisukyky: pianolanka - Ø enint.	1,8 mm
Kokonaispituus	180 mm
Katkaisukyky: kova lanka - Ø enint.	2,2 mm
sähköstaattinen ominaisuus	VDE 1000 V
Standardi	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Standardi	vastaa standardia DIN ISO 5746
Leuan ominaisuus	hammastetut
Kahva	Monikomponenttinen kuori
Raaka-aine	kromivanadiiniterästä
Pinta	kiiltävä
kipinöimätön	ei

Tuotetyyppi

Monitoimipihdit