

**HOLEX****Linjapihdit VDE-eristys, Kokonaispituus: 160mm****Tilaustiedot**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 701852 160    |
| GTIN         | 4045197887474 |
| Tuoteluokka  | 72B           |

**Kuvaus****Malli:**

Kromivanadiiniteräs. Hammastetut tartuntaleuat. Terät on lisäksi induktiokarkaistu (noin 64 HRC); soveltuu myös pianolangalle. **Työskentelyyn jännitteen ollessa korkeintaan 1000 V standardien DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 mukaisesti.**

Pihdit kiiltävät, kahvoissa 2-komponenttiset kahvankuoret.

**Standardi:****DIN ISO 5746****Tekninen kuvaus**

|                                     |                                 |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| Katkaisukyky: pianolanka - Ø enint. | 1,5 mm                          |
| Katkaisukyky: kova lanka - Ø enint. | 2 mm                            |
| Kokonaispituus                      | 160 mm                          |
| sähköstaattinen ominaisuus          | VDE 1000 V                      |
| Standardi                           | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
| Standardi                           | vastaa standardia DIN ISO 5746  |
| Leuan ominaisuus                    | hammastetut                     |
| Kahva                               | Monikomponenttinen kuori        |
| Raaka-aine                          | kromivanadiiniterästä           |
| Pinta                               | kiiltävä                        |

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| kipinöimätön | ei              |
| Tuotetyyppi  | Monitoimipihdit |