



Taivutettu ruuvinväännin Torx®-ruuveille Ruuvipitotoiminto, Torx®-profiili: TX8



Tilaustiedot

Tilausnumero	624940 TX8
GTIN	4013288104847
Tuoteluokka	63F

Kuvaus

Malli:

Kartiomainen Torx® "HF"-profiili pitää kaikki Torx®-ruuvit tukevasti paikoillaan. Taivutettu varsi, kauttaaltaan karkaistu (sitkeänkova).

Etu:

Torx®-ruuvien asettamiseen ja ruuvaamiseen vaikeissa paikoissa.

Raaka-aine:

Vanadiini-kromiteräs, mangaanifosfatoitu.

Kannan pituus: 76×16 mm

Tekninen kuvaus

Kannan pituus	76×16 mm
Torx®-profiili	TX8
Valmistajamerkintä	967 L TORX® HF
Irrotusprofiili	Ruuvinväännin TORX®-ruuveille
Raaka-aine	kromivanadiiniterästä
Varren malli	taivutettu
Pinta	mangaanifosfatoitu
Pallopää pitkässä varressa	ei
Tuotetyyppi	Ruuvitaltta

