

LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Kuppiharja INOX-lanka 0,30 mm, Harjasten Ø D1: 60mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	573200 60
GTIN	4017359005781
Tuoteluokka	57L

Kuvaus**Malli:**

Aallotetut langat on kiinnitetty säteittäisesti teräskeskistöön. Käyttöön kulmahiomakoneissa ja kiinteissä koneissa.

Sisäkierre M14. Sisäkierre M14.**Käyttö:**

Pintojen käsittelyyn, purseen ja ruosteen poistoon, kiillotukseen, maalien, pohjustusaineiden, lakan, hilseen tms. poistamiseen.

Tekninen kuvaus

Harjaksen paksuus	0,3 mm
Harjasten Ø D ₁	65 mm
Harjaosan pituus H ₁	20 mm
Enimmäiskierrosluku	12000 min ⁻¹
kierre M	M14
Helamateriaali	INOX-lanka
Punos	Aaltomainen

Tuotetyyppi

Kuppiharja