

3M Scotch-Brite™

**Bristle-Brush, tyyppi C, Ø 150 mm, BB-ZB, Rakeisuus: 120****Tilaustiedot**

Tilausnumero	573555 120
GTIN	048011332123
Tuoteluokka	53M

**Kuvaus****Malli:**

Valetut erikoispuhdistusharjat ovat homogeenisia hiomapäitä, joissa käytetään tarkkaan muotoillun keramiikkarakkeen ja alumiinioksidin seosta, ja joiden **käyttöikä on poikkeuksellisen pitkä. Erittäin joustava ja mukautuva.**

**Säteittäinen** Bristle-Brush koostuu yksittäissegmenteistä (leveys n. 1,6 mm).

Taivutetut harjakset (tyyppi C) **profiloitujen pintojen työstöön.**

**Käyttö:**

Huomioi pyörimissuunta.

**Lähes kaikille materiaaleille työturvallisuuden ollessa huippuluokkaa.** Ruosteen, liimajäämien, maalin, pintanaarmujen ja särmien poistoon. Häivytyksiin, viimeistelyyn, kiillottamiseen, puhdistamiseen ja purseenpoistoon.

**Reiän Ø 25,4 mm** mukana supistusrenkaat Ø 22,2 / 19 / 15,6 / 12,7 mm.

**Tekninen kuvaus**

Harjasten Ø D <sub>1</sub>	150 mm
Väri	valkoinen
Rakeisuus	120

Harjan leveys	12 mm
Enimmäiskierrosluku	6000 min <sup>-1</sup>
Hioma-aineen lyhenne	Keramiikka
Tuotenimen määrite	BB-ZB
Valmistajamerkintä	BB-ZB
Tuotetyyppi	Pyöröharja

## Tarvikkeet

Kiinnitystuurna Kiinnitettävien kiekkojen lkm 1-2	556380 1-2
Kiinnitystuurna Kiinnitettävien kiekkojen lkm 1	556380 1
Jatkosovitinsarja, 4 osaa	573580