

LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Varrelliset pyöröharjat Teräslanka, messingöity, 0,25 mm, Harjan Ø D1× harjaosan leveys L1: 50X10mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	574300 50X10
GTIN	4017359014622
Tuoteluokka	57L

Kuvaus**Malli:**

Aallotetut erikoislankalaadut, **varren Ø 6 mm.**
Kestävän teräslangan pinnassa on ohut messinkikerros.

Käyttö:

Käsihiomakoneisiin, koneisiin, joissa on taipuisa akseli, tai käsiporakoneisiin -pintakäsittely, esim. ruosteen ja hilseen poisto, puhdistus. Harjausteho moninkertaistuu kierrosluvun kasvaessa. Ruosteen- ja hilseenpoistoon sekä puhdistamiseen.

Tekninen kuvaus

Harjaksen paksuus	0,25 mm
Harjasten Ø D ₁	50 mm
Harjaosan pituus H ₁	12 mm
Enimmäiskierrosluku	15000 min ⁻¹
Harjaosan leveys L ₁	10 mm

varren Ø D _s	6 mm
Helamateriaali	Teräslanka, messingöity
Punos	Aaltomainen
Tuotetyyppi	Pyöröharja