

Garant**Huopakiillotuslaikka varren Ø 3 mm, Tyyppi: KU10****Tilaustiedot**

Tilausnumero	552100 KU10
GTIN	4045197887849
Tuoteluokka	51E

Kuvaus**Malli:**

Pitkäikäiset huopakiillotuslaikat, **keskikova, erittäin hyvin muotonsa säilyttävä huopa.**

Käyttö:

Esi- ja viimeistelykiillotukseen esihiotuilla pinnoilla, joilla tarkat geometriset muodot ovat tärkeitä.

Huomautus:

Huopakiillotuslaikkoja on käytettävä yhdessä **hioma- ja kiillotustahnojen kanssa** kuten nrot 552250 / 552330 / 552340 / 555740. Suositeltu kehänopeus: 5 – 10 m/s.

Kovuusaste: keskikova

Pään Ø: 10 mm

Pään pituus: 9 mm

Varren Ø: 3 mm

Tekninen kuvaus

Varren Ø	3 mm
Pään Ø	10 mm

Pään pituus	9 mm
Kovuusaste	keskikova
Suositteltu kierrosnopeus	5 - 10 m/s
Tuotetyyppi	Kiillotuskara

Tarvikkeet

Kiillotustahnatanko Unipol® Väri BLUE	555740 BLUE
Hiomatahna SiC Rakeisuus SiC-hiontatahna 150	552250 150
Timanttihiomatahna 5 g, alkoholi- ja vesiliukoinen Monokristalli Rakeistus timanttihiomatahna 1 µm	552330 1
Timanttihiomatahna 5 g, alkoholi- ja vesiliukoinen Monokristalli Rakeistus timanttihiomatahna 15 µm	552330 15
Kiillotustahnatanko Unipol® Väri DARKPINK	555740 DARKPINK
Timanttihiomatahna 5 g, alkoholi- ja vesiliukoinen Monokristalli Rakeistus timanttihiomatahna 10 µm	552330 10
Timanttihiomatahna 10 g, alkoholi- ja vesiliukoinen Monokristalli Rakeistus timanttihiomatahna 1 µm	552340 1
Timanttihiomatahna 10 g, alkoholi- ja vesiliukoinen Monokristalli Rakeistus timanttihiomatahna 7 µm	552340 7
Timanttihiomatahna 10 g, alkoholi- ja vesiliukoinen Monokristalli Rakeistus timanttihiomatahna 10 µm	552340 10
Timanttihiomatahna 5 g, alkoholi- ja vesiliukoinen Monokristalli Rakeistus timanttihiomatahna 0,5 µm	552330 0,5
Timanttihiomatahna 5 g, alkoholi- ja vesiliukoinen Monokristalli Rakeistus timanttihiomatahna 7 µm	552330 7
Kiillotustahnatanko Unipol® Väri WHITE	555740 WHITE
Timanttihiomatahna 5 g, alkoholi- ja vesiliukoinen Monokristalli Rakeistus timanttihiomatahna 30 µm	552330 30
Timanttihiomatahna 5 g, alkoholi- ja vesiliukoinen Monokristalli Rakeistus timanttihiomatahna 3 µm	552330 3
	552340 3

Timanttihiomatahna 10 g, alkoholi- ja vesiliukoinen
Monokristalli Rakeistus timanttihiomatahna 3 µm

Timanttihiomatahna 10 g, alkoholi- ja vesiliukoinen
Monokristalli Rakeistus timanttihiomatahna 15 µm

552340 15

Hiomatahna SiC Rakeisuus SiC-hiontatahna 280

552250 280