



## Jyrsintappisarja 8-os., Z-teräs - karkea, KM



### Tilaustiedot

Tilausnumero

547120

GTIN

Tuoteluokka

52D

### Kuvaus

**Malli:**

**Innovatiivinen hammastus** mahdollistaa **erittäin suuren lastuamistehon** ja samalla **tasaisen käynnin sekä hyvän ohjattavuuden**. Optimaalinen lastunmuodostus (ei teräviä lastuja) tuottaa laadukkaan pinnan. Varren Ø 6 mm.

Sarjoissa valikoidut jyrsimet, käytetyimmät muodot ja mitat. Varren Ø 6 mm.

**Käyttö:**

Optimoitu **teräksen ja valuteräksen** työstöön.

**Toimituksen sisältö:**

1 kpl/koko nro 540740 koot A0616; A1020; A1225; C1225; D1009; G0820; F1225; L1020.

### Tekninen kuvaus

Hammastus, lyhytnimitys

Z-teräs

Hammastustiheysaste

karkea

Lastuava aine

KM

Varren Ø

6 mm

Jyrsintappien lukumäärä	8
Tuotetyyppi	Jyrsintappi

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	soveltuu		
Teräs < 67 HRC	soveltuu		
GG(G)	soveltuu		