

HOLEX**Vesipumppupihdit VDE-kahvakuoret, Kokonaispituus: 250mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	705746 250
GTIN	4045197887887
Tuoteluokka	72B

Kuvaus**Malli:**

Läpimenevä nivel (= kaksoisjohde) ja suojus, joka estää käden puristukseen jäämisen. Induktiokarkaistu. Lukitusuritetut, hammastetut tartuntaleuat tarttuvat kiinni putkiin ja muttereihin. Moniportainen siirtoloveus. **Eristetty standardin DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 mukaisesti**, soveltuu käyttökohteisiin, joissa jännite on enintään 1000 V. Pihdit mustatut, pää kiillotettu, kahvoissa 2-komponenttiset eristävät kahvankuoret.

Standardi:**DIN ISO 8976****Raaka-aine:**

Kromivanadiiniterästä, muottiintaottu.

Tekninen kuvaus

Avautuma (putken paksuus)	1.1/2 tuuma
Kokonaispituus	250 mm
Avautuma kuusikulmaa varten	36 mm
Kahva	Monikomponenttinen kuori
Pinta	mustatut
Standardi	DIN ISO 8976
Standardi	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Raaka-aine	kromivanadiiniterästä
kipinöimätön	ei

Räikän hienosäätömahdollisuus	ei
Itsekiristys	kyllä
Puristumisenesto	kyllä
Tuotetyyppi	Putki- ja vesipumppupihdit