



Kärkipihdit, suorat VDE-eristys, Kokonaispituus: 200mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	713351 200
GTIN	4045197888006
Tuoteluokka	72B

Kuvaus

Malli:

Erikoispitkät, soikeakärkiset leuat. Terät induktiokarkaistu (n. 61 HRC), soveltuu koville ja pehmeille langoille. Leuat sisäpuolelta karhennetut.

Pihdit kiiltävät, kahvoissa 2-komponenttiset kahvankuoret.

Eristetty standardin DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 mukaisesti, soveltuu käyttökohteisiin, joissa jännite on enintään 1000 V.

Standardi:

DIN ISO 5745

Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, muottiintaottu ja öljykarkaistu.

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus	200 mm
Leuan pituus	73 mm
Kahva	Monikomponenttinen kuori
Kitamuoto	soikeakärkiset, suorat
Standardi	vastaa standardia DIN ISO 5745
Standardi	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Leuan ominaisuus	Induktiokarkaistut terät (n. 60 HRC)
Leukojen malli	sisäpinta karhennettu

Raaka-aine	kromivanadiiniterästä
Pinta	kiiltävä
Tuotetyppi	Monitoimipihdit