

**HOLEX****Kärkipihdit, suorat VDE-eristys, Kokonaispituus: 160mm****Tilauksetiedot**

Tilausnumero	713351 160
GTIN	4045197887894
Tuoteluokka	72B

**Kuvaus****Malli:**

Erikoispitkät, soikeakärkiset leuat. Terät induktiokarkaistu (n. 61 HRC), soveltuu koville ja pehmeille langoille. Leuat sisäpuolelta karhennetut.

Pihdit kiiltävät, kahvoissa 2-komponenttiset kahvankuoret.

**Eristetty standardin DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 mukaisesti**, soveltuu käyttökohteisiin, joissa jännite on enintään 1000 V.

**Standardi:**

**DIN ISO 5745**

**Raaka-aine:**

Kromivanadiiniterästä, muottiintaottu ja öljykarkaistu.

**Tekninen kuvaus**

Kokonaispituus	160 mm
Kahva	Monikomponenttinen kuori
Leuan pituus	50 mm
Kitamuoto	soikeakärkiset, suorat
Standardi	vastaa standardia DIN ISO 5745
Standardi	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Leuan ominaisuus	Induktiokarkaistut terät (n. 60 HRC)
Leukojen malli	sisäpinta karhennettu

Raaka-aine	kromivanadiiniterästä
Pinta	kiiltävä
Tuotetyyppi	Monitoimipihdit