

**Sivuleikkuri VDE-eristys, Kokonaispituus: 180mm****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 723551 180 |
| GTIN | 4045197888044 |
| Tuoteluokka | 72B |

Kuvaus**Malli:**

Kestävä pää, induktiokarkaistut terät (n. 64 HCR), levitetty ja välyksetön nivel.

Pihdit kiiltävät, kahvoissa 2-komponenttiset kahvankuoret.

Eristetty standardin DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 mukaisesti, soveltuu käyttökohteisiin, joissa jännite on enintään 1000 V.

Standardi:

DIN ISO 5749

Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, muottiintaottu ja öljykarkaistu.

Tekninen kuvaus

| | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Leikkuukyky: pianolanka - Ø enint. | 2,2 mm |
| Leikkuukyky: kova lanka - Ø enint. | 2,7 mm |
| Leikkuukyky: pehmeä lanka - Ø enint. | 3,8 mm |
| Kokonaispituus | 180 mm |
| Standardi | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
| Kahva | Monikomponenttinen kuori |
| Valmistusmenetelmä | Induktiokarkaistut terät (n. 64 HRC) |
| Raaka-aine | kromivanadiiniterästä |
| Pinta | kiiltävä |

| | |
|-------------------------------|---------------|
| Erittäin tehokas sivuleikkuri | ei |
| päällekytkettävä aukaisujousi | ei |
| Tuotetyppi | Leikkuupihdit |