

HOLEX**Sivuleikkuri VDE-eristys, Kokonaispituus: 160mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	723551 160
GTIN	4045197888037
Tuoteluokka	72B

Kuvaus**Malli:**

Kestävä pää, induktiokarkaistut terät (n. 64 HCR), levitetty ja välyksetön nivel.

Pihdit kiiltävät, kahvoissa 2-komponenttiset kahvankuoret.

Eristetty standardin DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 mukaisesti, soveltuu käyttökohteisiin, joissa jännite on enintään 1000 V.

Standardi:

DIN ISO 5749

Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, muottiintaottu ja öljykarkaistu.

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus	160 mm
Leikkuukyky: pehmeä lanka - Ø enint.	3,4 mm
Leikkuukyky: kova lanka - Ø enint.	2,5 mm
Leikkuukyky: pianolanka - Ø enint.	2 mm
Standardi	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Kahva	Monikomponenttinen kuori
Valmistusmenetelmä	Induktiokarkaistut terät (n. 64 HRC)
Raaka-aine	kromivanadiiniterästä
Pinta	kiiltävä

Erittäin tehokas sivuleikkuri	ei
päällekytkettävä aukaisujousi	ei
Tuotetyyppi	Leikkuupihdit