

LESSMANN
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Kuppiharja INOX-lanka 0,30 mm, Harjasten Ø D1: 100mm****Tilastiedot**

Tilausnumero	573200 100
GTIN	4017359005941
Tuoteluokka	57L

Kuvaus**Malli:**

Aallotetut langat on kiinnitetty säteittäisesti teräskeskioon. Käyttöön kulmahiomakoneissa ja kiinteissä koneissa.

Sisäkierre M14. Sisäkierre M14.**Käyttö:**

Pintojen käsittelyyn, purseen ja ruosteen poistoon, kiillotukseen, maalien, pohjustusaineiden, lakan, hilseen tms. poistamiseen.

Tekninen kuvaus

Harjasten Ø D ₁	100 mm
Enimmäiskierrosuku	8500 min ⁻¹
Harjaosan pituus H ₁	30 mm
Harjaksen paksuus	0,3 mm
kierre M	M14
Helamateriaali	INOX-lanka
Punos	Aaltomainen

Tuotetyyppi

Kuppiharja