


**Garant****CaraFin Diamant -kiillotusliina, puolikova, 180×180 mm, Rakeisuus: D0,25µm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	552790 D0,25
GTIN	4045197888327
Tuoteluokka	51G

**Kuvaus****Malli:**

**CaraFin Diamant -kiillotustyökälyt**, yhdellä puolella **monokristallinen timanttipinnoite**.

Rakenteeseen sidottujen timanttirakeiden ansiosta **käyttöaste** on kiillotustahnojen irtotimanttirakeisiin verrattuna selvästi korkeampi.

Kiillotusliina kovien materiaalien **muototarkkaan kiillutukseen tai peilikiillotukseen**.

**Etu:**

Timanttitahnojen käyttöön liittyvää valmistelu- tai puhdistusaikaa ei tarvita.

**Timanttikiillotusliinat** (mikrokuitu), yhdellä puolella **monokristallinen timanttipinnoite**.

**Käyttö:**

Nopeaan kuivakiillotukseen käsin.

**Tekninen kuvaus**

Hioma-aineen lyhenne	D
Rakeisuus	D0,25
Materiaali	Mikrokuitu
Hienousaste	Korkeakiiltainen kiillotus
Mitat	180×180 mm

Pituus	180 mm
Leveys	180 mm
Tuotenimen määrite	180×180 mm
Tuotetyyppi	Kiillotusliina

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Alu Mg	soveltuu rajoituksin		
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	soveltuu		
Teräs < 67 HRC	soveltuu		
Kovametalli	soveltuu		
INOX	soveltuu		
Ti	soveltuu		
GG(G)	soveltuu		
CuZn	soveltuu rajoituksin		
Muovi, lasikuitumuovi	soveltuu rajoituksin		
lakka	soveltuu rajoituksin		
Uni	soveltuu rajoituksin		
kuiva	soveltuu		