

Garant**CaraFin Diamant -kiillotuspala elastinen, 98×69×22 mm, Rakeisuus: D64µm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	557510 D64
GTIN	4045197888372
Tuoteluokka	51G

Kuvaus**Malli:**

CaraFin Diamant -kiillotustyökalut, yhdellä puolella **monokristallinen timanttipinnoite**.

Rakenteeseen sidottujen timanttirakeiden ansiosta **käyttöaste** on kiillotustahnojen irtotimanttirakeisiin verrattuna selvästi korkeampi. Urien ja oksidikerrosten poistoon, esikiillotukseen ja tasoitukseen.

Etu:

Timanttitahnojen käyttöön liittyvää valmistelu- tai puhdistusaikaa ei tarvita.

Laadukasta, **joustavaa polyuretaanivaahtoa**.

Käyttö:

Sopii ihanteellisesti **kovien materiaalien ja värimetallien** hienotyöstöön. Mukautuu optimaalisesti työkappaleen geometriaan.

Soveltuu märkä- ja kuivakiillotukseen.

Tekninen kuvaus

Hioma-aineen lyhenne	D
Leveys	69 mm
Korkeus	26 mm
Pituus	98 mm
Mitat	98×69×22 mm
Kiillotusaste	Kiillotus

Sarja	CaraFin
Tuotenimen määrite	98×69×22 mm
Tuotetyyppi	Kiillotuspala

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alu Mg	soveltuu		
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	soveltuu		
Teräs < 67 HRC	soveltuu		
Kovametalli	soveltuu		
INOX	soveltuu		
Ti	soveltuu		
GG(G)	soveltuu		
CuZn	soveltuu		
Muovi, lasikuitumuovi	soveltuu		
lakka	soveltuu		
Uni	soveltuu		
märkä enintään	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		