

**Garant****CaraFin Diamant -kiillotuspala elastinen, 98×69×22 mm, Rakeisuus: D10µm****Tilastiedot**

Tilausnumero	557510 D10
GTIN	4045197888365
Tuoteluokka	51G

**Kuvaus****Malli:**

**CaraFin Diamant -kiillotustyökalut**, yhdellä puolella **monokristallinen timanttipinnoite**.

Rakenteeseen sidottujen timanttirakeiden ansiosta **käyttöaste** on kiillotustahnojen irtotimanttirakeisiin verrattuna selvästi korkeampi. Kiillotus.

**Etu:**

Timanttitahnojen käyttöön liittyvää valmistelu- tai puhdistusaikaa ei tarvita.

Laadukasta, **joustavaa polyuretaanivaahtoa**.

**Käyttö:**

Sopii ihanteellisesti **kovien materiaalien ja värimetallien** hienotyöstöön. Mukautuu optimaalisesti työkappaleen geometriaan.

Soveltuu märkä- ja kuivakiillotukseen.

**Tekninen kuvaus**

Hioma-aineen lyhenne	D
Leveys	69 mm
Korkeus	26 mm
Pituus	98 mm
Mitat	98×69×22 mm
Kiillotusaste	Loppukiillotus
Sarja	CaraFin

Tuotenimen määrite	98×69×22 mm
Tuotetyyppi	Kiillotuspala

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Alu Mg	soveltuu		
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	soveltuu		
Teräs < 67 HRC	soveltuu		
Kovametalli	soveltuu		
INOX	soveltuu		
Ti	soveltuu		
GG(G)	soveltuu		
CuZn	soveltuu		
Muovi, lasikuitumuovi	soveltuu		
lakka	soveltuu		
Uni	soveltuu		
märkä enintään	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		