

LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Varrelliset pyöröharjat Teräslanka, messingöity, 0,25 mm, Harjan Ø D1× harjaosan leveys L1: 70X10mm****Tilauksetiedot**

Tilausnumero	574300 70X10
GTIN	4017359027974
Tuoteluokka	57L

Kuvaus**Malli:**

Aallotetut erikoislankalaadut, **varren Ø 6 mm.**

Kestävän teräslangan pinnassa on ohut messinkikerros.

Käyttö:

Käsihiomakoneisiin, koneisiin, joissa on taipuisa akseli, tai käsiporakoneisiin -pintakäsittely, esim. ruosteen ja hilseen poisto, puhdistus. Harjausteho moninkertaistuu kierrosluvun kasvaessa.

Ruosteen- ja hilseenpoistoon sekä puhdistamiseen.

Tekninen kuvaus

Harjaosan pituus H ₁	19 mm
Harjaksen paksuus	0,25 mm
Harjasten Ø D ₁	70 mm
Enimmäiskierrosluku	15000 min ⁻¹
Harjaosan leveys L ₁	9 mm
varren Ø D _s	6 mm

Helamateriaali	Teräslanka, messingöity
Punos	Aaltomainen
Tuotetyyppi	Pyöröharja