

**Kiintolenkkiavain, tuuma, kromattu, Avainkoko: 1/4tuuma****Tilaustiedot**

Tilausnumero	613970 1/4
GTIN	4045197550033
Tuoteluokka	62A

Kuvaus**Malli:**

Muottiintaottu. Hyvä avainkoon mittatarkkuus.

Soikea varsi.

Standardi:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, kromattu.

Tekninen kuvaus

kidan enimmäiskorkeus h1	4 mm
Avainkoko	1/4 tuuma
Avaimen pituus L	101 mm
Avainkoon mitat	tuumamitat
suurin lenkin korkeus h _{2max}	6 mm
Renkaan asento	15 astetta
Pinta	kromattu
Tuotenimen määrite	kromattu
Tuotetyyppi	Ruuviavain

