

**Kiintolenkkiavain, kromattu, Avainkoko: 34mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	613950 34
GTIN	4045197442437
Tuoteluokka	62A

**Kuvaus****Malli:**

Muottiintaottu. Hyvä avainkoon mittatarkkuus.

Soikea varsi.

**Standardi:**

**DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738**

**Raaka-aine:**

Kromivanadiiniterästä, kromattu.

**Tekninen kuvaus**

Avaimen pituus L	380 mm
Avainkoko	34 mm
kidan enimmäiskorkeus h1	14 mm
Avainkoon mitat	metriset mitat
suurin lenkin korkeus h <sub>2 max</sub>	21 mm
Standardi	DIN 3113 A
Standardi	ISO 3318
Standardi	ISO 7738
Renkaan asento	15 astetta
Valmistusmenetelmä	muottiintaottu
Raaka-aine	kromivanadiiniterästä

Pinta	kromattu
Tuotenimen määrite	kromattu
Tuotetyyppi	Ruuviavain