

**ER-kiristysholkki sis. tiivisteen, ER25, Nim. kiristys-Ø d: 9mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	308959 9
GTIN	4045197888525
Tuoteluokka	32Z

Kuvaus**Malli:**

Kokonaan karkaistu ja hiottu. Kiillotettu. Vain nimellis-Ø.

Tekninen kuvaus

Sovitin	ER25
Standardi	ISO 15488-A
Pyörintätarkkuus	≤ 10 µm
tyyppi	429 E
Ulko-Ø D	26 mm
Kokonaispituus L	34 mm
Tuotetyyppi	Kiristysholkki