

3M Scotch-Brite™

Bristle Disc Roloc™ Ø 50 mm, RD-ZB, Rakeisuus: 50**Tilaustiedot**

| | |
|--------------|----------------|
| Tilausnumero | 573510 50 |
| GTIN | 50051131075240 |
| Tuoteluokka | 53M |

Kuvaus**Malli:**

Bristle-erikoispuhdistuslaikat ovat homogeenisia hiomapäitä, erikoismuotoiltu keramiikkarae ja alumiinioksidin seos, **erittäin pitkä kestoikä. Erittäin joustava ja mukautuva.**

Käyttö:

Lähes kaikille materiaaleille työturvallisuuden ollessa huippuluokkaa. Ruosteen, liimajäämien, maalin, pintanaarmujen ja särmien poistoon. Häivytyksiin, viimeistelyyn, kiillottamiseen, puhdistamiseen ja purseenpoistoon.

Käyttö suora- ja pienkulmahiomakoneissa **Roloc™**-kiinnitysalustan nro 554090–554094 kanssa (kiinnitystuurnan Ø 6 mm tai M14-kiinnitys).

Huomautus:

Koko Roloc™-pikavaihtojärjestelmä, koot Ø 50 mm ja Ø 75 mm, alkaen nrosta 554005.

Hioma-aineen lyhenne: Keramiikka

Väri: vihreä

Enimmäiskierrosluku: 25000 min⁻¹

Tekninen kuvaus

| | |
|---------------------|-------------------------|
| Rakeisuus | 50 |
| Enimmäiskierrosluku | 25000 min ⁻¹ |

| | |
|----------------------|------------|
| Väri | vihreä |
| Hioma-aineen lyhenne | Keramiikka |
| Tuotenimen määräite | RD-ZB |
| Valmistajamerkintä | RD-ZB |
| Tuotetyyppi | Kuppiharja |

Tarvikkeet

| | |
|--|-----------|
| Kumilautaslaikka, varren Ø 6 mm kova Ulko-Ø 50 mm | 554089 50 |
| Kumilautaslaikka, varren Ø 6 mm pehmeä Ulko-Ø 50 mm | 554091 50 |
| Kumilautaslaikka, varren Ø 6 mm keskikova Ulko-Ø 50 mm | 554092 50 |
| Muovinenaluslaikka, varren Ø 6 mm Ulko-Ø 50 mm | 554090 50 |
| Kumilautaslaikka, varren Ø 6 mm keskikova Ulko-Ø 50 mm | 554093 50 |