

3M Scotch-Brite™

Bristle-Brush, tyyppi C, Ø 25 mm Sarjassa 24 osaa, akselin Ø 3 mm, RB-ZB, Rakeisuus: 120**Tilaustiedot**

Tilausnumero	573545 120
GTIN	30048011276138
Tuoteluokka	53M

Kuvaus**Malli:**

Valetut erikoispuhdistusharjat ovat homogeenisia hiomapäitä, joissa käytetään tarkkaan muotoillun keramiikkarakkeen ja alumiinioksidin seosta, ja joiden **käyttöikä on poikkeuksellisen pitkä. Erittäin joustava ja mukautuva.**

Säteittäinen Bristle-Brush koostuu yksittäissegmenteistä (leveys n. 1,6 mm).

Kiinnitystuurna (**varren Ø 3 mm**), irrottavissa. Segmentit voidaan yhdistellä haluttuun harjan leveyteen.

Taivutetut harjakset (tyyppi C) **profiloitujen pintojen työstöön.**

Käyttö:

Huomioi pyörimissuunta.

Sopii suorahiomakoneisiin tai joustaviin akseleihin ilman lisävarusteita.

Lähes kaikille materiaaleille työturvallisuuden ollessa huippuluokkaa. Ruosteen, liimajäämien, maalin, pintanaarmujen ja särmiä poistoon. Häivytyksiin, viimeistelyyn, kiillottamiseen, puhdistamiseen ja purseenpoistoon.

Toimituksen sisältö:

24 yksittäistä segmenttiä (leveys n. 1,6 mm) ja **kiinnitystuurna**, jonka varren Ø on 3 mm.

Tekninen kuvaus

Rakeisuus	120
Väri	valkoinen
Harjasten $\varnothing D_1$	25 mm
Enimmäiskierrosluku	35000 min ⁻¹
Harjan leveys	1,6 - 10 mm
varren $\varnothing D_s$	3 mm
Hioma-aineen lyhenne	Keramiikka
Tuotenimen määrite	RB-ZB
Valmistajamerkintä	RB-ZB
Tuotetyyppi	Pyöröharja