

LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY

Varrelliset pyöröharjat Messinkilanka 0,20 mm, Harjan Ø D1× harjaosan leveys L1: 40X10mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	574350 40X10
GTIN	4017359007099
Tuoteluokka	57L

Kuvaus

Malli:

Aallotetut erikoislankalaadut, **varren Ø 6 mm.**

Käyttö:

Käsihiomakoneisiin, koneisiin, joissa on taipuisa akseli, tai käsiporakoneisiin -pintakäsittely, esim. ruosteen ja hilseen poisto, puhdistus. Harjausteho moninkertaistuu kierrosluvun kasvaessa. Vaativaan pürseenpoistoon ja harjaustehtäviin ei-rautametalleilla.

Tekninen kuvaus

Harjaosan pituus H ₁	9 mm
Harjaksen paksuus	0,2 mm
Harjasten Ø D ₁	40 mm
Enimmäiskierrosluku	18000 min ⁻¹
Harjaosan leveys L ₁	10 mm
varren Ø D _s	6 mm

Helamateriaali	Messinkilanka
Punos	Aaltomainen
Tuotetyyppi	Pyöröharja